




Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radio onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Çin; Singapur; Japonya; Tayvan; Hindistan
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA]	< 50
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

ID-TAG mefasesi [mm]	30 mm bozuk para şekilli etikete göre; I-CODE SLI	:	≤ 30
----------------------	---	---	------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mod	hayır	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	967

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 69K

RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF IBRWIOUS03

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektriksel koruma	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	197,5
Gövde	Silindirik
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	Gövde: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Koruma kapağı: PPS

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı

Aksesuarlar


Parçalar	Somun 2 x M30 x 1,5
----------	---------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

