


RFID UHF kompakt cihaz

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED Çalışma durumu
 2 LED-gösterge
 3 Montaj dişi: M4 maks. dalma derinliği: 15 mm



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	Kanada; ABD

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 250
Güç tüketimi [W]	4,8
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	902...928
RFID standardı	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
EIRP iletim gücü [mW]	200; (maksimum: 410 mW)

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli default
	DeviceID 1418

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tümsek
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tek darbe
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Elektriksel koruma	EN 61010-2-201	sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme



RFID UHF kompakt cihaz

DTRUHFA HLRWIOUS04

UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	635,8
Boyutlar	[mm]	120 x 50 x 113
Malzemeler		PBT; PC; paslanmaz çelik; Alüminyum

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	4 x LED-gösterge, sarı sahadaki etiketlerin sayısı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1 Sensör beslemesi	L+
2 kullanılmıyor	
3 Sensör beslemesi	L-
4 IO-Link	
5 kullanılmıyor	