




Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	6

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80



Dağıtım kutusu

ZDO8F04HMSS0020H10

Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	2349,5
Boyutlar	[mm]	20 x 30 x 129,5
Malzemeler		PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M8
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	16 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	DIN ray adaptörü:, E73007
	Koruma kapağı: M8, E73005

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PUR, siyah, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 8 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Dağıtım kutusu

ZDO8F04HMSS0020H10

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı

EBC074

Dağıtım kutusu
ZDO8F04HMSS0020H10

