




Uygulama

Sistem

Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	6

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP



Dağıtım kutusu


ZDOAF03BMSS0010H12

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	969,5
Malzemeler		PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı		10
Konektör tipi		M8
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	10 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Koruma kapağı: 2 x M8, E73005 etiketler: 11
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (21 x Ø 0,2 mm)		
Elektriksel bağlantı - Soket		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı		

Dağıtım kutusu

ZDOAF03BMSS0010H12

Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
PK =	gri
RD =	pembe
VT =	kırmızı
WH =	mor
YE =	beyaz
	sarı