


Valf soketli ara kablo

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 250 AC/DC

Koruma sınıfı

II

Maks. akım yükü toplamı

[A]

4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Çalışma sıcaklığı hakkında

valf soketi: -30 ... 90 °C

M12 konektör: -25 ... 90 °C

Koruma

IP 65; (M12 Soket: IP65, IP67, IP68, IP69K)

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

82

Kalıp-gövde malzemesi

PA-GF, Halojensiz / TPU, Halojensiz

Somun malzemesi

Çelik, galvanizli / Pirinç, nikel kaplamalı

Conta malzemesi

NBR / CR

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Valf soketli ara kablo

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PA-GF, Halojensiz, siyah; Kilitleme: Çelik, galvanizli; Conta: NBR / CR; Kontaklar: Pirinç; Sıkıştırma torku: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Elektriksel bağlantı - Kablo

Kablo: 0,24 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Halojensiz, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |