




3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/IOL/Bracket



Uygulama

Uygulama	sinyalleme makine koşulları
----------	-----------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200

Girişler

Giriş akımı High	[mA]	6
------------------	------	---

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
--------------------	---------



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1467

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...50	
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...75	
Maksimum bağıl nem [%]	90	
Hava basıncı [kPa]	< 106	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000	
Koruma	IP 65	

Testler / Onaylar		
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2

Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	465,7	
Montaj şekli	Montaj şasesi	
Boyutlar [mm]	Ø 70 / L = 280	
Malzemeler	Gövde: ABS; Optik: PC	

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	LED bölümü	3 x 4 LED

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060	
	duvar sabitleme parçası, E89061	
	Montaj adaptörü, E89063	
	yanal kablo girişi kelepçe, E89064	
	montaj borusu, E89065	
	montaj borusu, E89066	
	montaj borusu, E89067	

Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

DV2300



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



1	L+
2	kullanılmıyor
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

şemalar ve grafikler

