


E3M151



Bağlantı kablosu

CONNECTION CABLE M12 5M



Uygulama

Sistem	ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	analog video çıkışlı 3D Smart mobil sensör için PAL

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 25 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...80
Koruma	IP 67; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	274,3
Malzemeler	Gövde: PUR; Conta: FKM; bağlantı pinleri: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Sabit kurulum için bükülme yarıçapı ≥ 60 mm

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Bağlantı kablosu

CONNECTION CABLE M12 5M

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, TPU, siyah, Ø 6 mm, ekranlı; 3 x 0,25 mm²

Bağlantı



- | | |
|----|-----------------------------|
| 1: | ekran |
| 2: | kullanılmıyor |
| 3: | koaksiyel ekran |
| 4: | koaksiyel kablo merkez teli |
| 5: | kullanılmıyor |

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

