


E10420



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0015G04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	ekranlı kablo
--------	---------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı		III
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	578,8
Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 46,5
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10420



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040MSS0015G04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PVC, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BN =	Kablo renkleri :
BK =	kahve rengi
BU =	siyah
WH =	mavi
	beyaz