


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005H04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC002

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...90
Koruma	IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

Vibrasyon direnci	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C frekans başına 50 çevrim; 3 ekseninde dakikada 1 oktav
Şok dayanımı	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms yarım sinüs; üç koordinat ekseninde boyunca her yönde 6 şok / -40 °C / 85 °C
Sürekli şok dayanımı	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe / -20 °C / 50 °C
Hızlı sıcaklık değişimleri	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 döngü
Tuz püskürtme testi	EN 60068-2-52 Kb	şiddet seviyesi 5 (4 test döngüsü)

E10907



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005H04

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 43
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz