


Soketli bağlantı kablosu

ADOGA030MSS0002E03



Uygulama

Sistem	Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	--------------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (40° C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

UL onayı	Ta	< 75 °C
	Dosya numarası UL	E191684

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	88,1	
Boyutlar	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5	
Malzemeler		TPU	
Kalıp-gövde malzemesi		TPU	
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
		İlerleme hızı	Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
		Bükülme sayısı	> 2 Mio.
		Burulma zorlaması	± 180 °/m

E10189



Soketli bağlantı kablosu

ADOGA030MSS0002E03

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, sarı, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Kablo renkleri :
yeşil
kırmızı/siyah
kırmızı/beyaz