


Bağlantı kablosu

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS



Uygulama

Sistem	Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	CAN Bus

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...80
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	729
Boyutlar [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı Sabit kurulum için bükülme yarıçapı min. 5 x kablo çapı İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s Bükülme sayısı > 1 Mio.



Bağlantı kablosu

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS


Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 7,2 mm, ekranlı; burulmuş; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / burulmuş + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / burulmuş

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 7,2 mm, ekranlı; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BU =	siyah
RD =	mavi
WH =	kırmızı
screen =	beyaz
	ekran

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

