


Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

müşteriye özel



Uygulama

Sistem	Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	mikroba dayanıklı
Yağa dayanıklı	evet
UV dirençli	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...90
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-15...70
Koruma	IP 65; IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	309,5
Malzemeler	Gövde: TPE-U siyah; Conta: FKM
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 8 x kablo çapı Sabit kurulum için bükülme yarıçapı min. 4 x kablo çapı

Açıklamalar

Açıklamalar	yüksek mekanik baskıya dayanıklı
Notlar	müşteriye özel

E12535



Bağlantı kablosu


VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 7 m, PUR, siyah, Ø 5,8 mm; çift burgulu; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

