


E12245



Bağlantı kablosu

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	9,6...30 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	100,5								
Boyutlar [mm]	10 x 10 x 31								
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM; Gövde: Hytrel G-4774 siyah								
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı								
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet								
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	<table><tr><td>Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı</td><td>min. 10 x kablo çapı</td></tr><tr><td>İlerleme hızı</td><td>Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s</td></tr><tr><td>Bükülme sayısı</td><td>> 5 Mio.</td></tr><tr><td>Burulma zorlaması</td><td>± 180 °/m</td></tr></table>	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s	Bükülme sayısı	> 5 Mio.	Burulma zorlaması	± 180 °/m
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı								
İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s								
Bükülme sayısı	> 5 Mio.								
Burulma zorlaması	± 180 °/m								

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------




Bağlantı kablosu

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Elektriksel bağlantı - Soket


Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 3,7 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x Bayonet, düz; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

