


E12318



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH020MSS0002C02



Uygulama

Sistem	Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	--

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...70
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-20...50
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	145,2
Boyutlar	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Malzemeler		PUR
Kalıp-gövde malzemesi		PUR
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 7,5 x kablo çapı
	Sabit kurulum için bükülme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	maks. 5 m mesafede yatay ilerleme için 5,5 m/s ve maks. 10 m/s ² ivme
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	izin verilen maks. gerilebilme gücü	50 N/mm ² statik
		20 N/mm ² dinamik

E12318



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH020MSS0002C02

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8 mm, ekranlı; 2 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: B; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Tırtırlı somun, Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı

