


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-E1



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

160

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

76,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

1

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

5

Boy

[mm]

600

E20506



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-E1

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	●
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon
Aksesuarlar	
Parçalar	E20103
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet