


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

60

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

130

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

520

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

160

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

34

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M3

E20609



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Boy	[mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	10
Fiber düzeni		●
Çekirdek çapı	[mm]	0,5
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber başı malzemesi		Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi		PE

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M3
	dişli kilit rondelalar: 4
	Adaptör: OBF
	Adaptör: OOF
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------