


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

60

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

90

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

650

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

300

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

45

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

E20651



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Boy	[mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	30
Fiber düzeni		⊗
Çekirdek çapı	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber başı malzemesi		Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi		PE

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M4 dişli kilit rondelalar: 2
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------