


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-E-V-E6R/2m



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

60

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

420

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

150

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

52

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

6

E20715



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-E-V-E6R/2m

Boy	[mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	25
Fiber düzeni		⦿
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber başı malzemesi		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi		PE
Aksesuarlar		
Parçalar		E20103
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet