


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1 Algılama yüzeyi

Uygulama

Dizayn	Çizgi kesitli dönüştürücü
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
Uygulama	Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	150
------------------------------------	-----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	300
------------------------------------	-----

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	2040
------------------------------------	------

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	700
------------------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	61
Algılama ucu yükseklik [mm]	5
Algılama ucu genişlik [mm]	20
Algılama kafasının uzunluğu [mm]	20
Prob boyutları [mm]	5 x 20 x 20
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	9
Fiber düzeni	□
Çekirdek çapı [mm]	16 x 0,25
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

E20757



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet