


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Algılama yüzeyi

Uygulama

Dizayn	Çizgi kesitli dönüştürücü
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
Uygulama	Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB50; OBF; OO50
---	-----------------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	60
------------------------------------	----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	75
------------------------------------	----

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	200
------------------------------------	-----


Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	50,2
Algılama ucu yükseklik [mm]	5
Algılama ucu genişlik [mm]	20
Algılama kafasının uzunluğu [mm]	20
Prob boyutları [mm]	5 x 20 x 20
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	9
Fiber düzeni	II
Çekirdek çapı [mm]	2 x 16 x 0,25
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

E20758



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet