



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OBF; OOF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 7

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 7

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...70


Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	0,057
Algılama ucu yükseklik [mm]	10
Algılama ucu genişlik [mm]	32
Algılama kafasının uzunluğu [mm]	25
Prob boyutları [mm]	10 x 32 x 25
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	15
Fiber düzeni	
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Açıklamalar

Açıklamalar algılama mesafesi yaklaşık açıklıktan 5 mm (yanal CD algılama ve en yüksek kazanç şartlarında)

E20782



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Paket miktarı

1 adet