


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-50-V-V-M5/16/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

ODF; OMF

ODF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

4

OMF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-58...315

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Boy [mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

19

Fiber malzemesi

Cam


Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

E20977



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-50-V-V-M5/16/2M

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet