


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/1M



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
Uygulama	Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OKF; OUF; OOF; OCF
---	--------------------

OCF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	330
------------------------------------	-----

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	200
------------------------------------	-----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...290
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	59,5
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6

E20071



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/1M

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	35
Boy [mm]	1000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	①
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum

Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet