


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-V-E1



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

460

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

160

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

69

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

1

E20127



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-V-E1

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	5
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	●
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	E20103
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet