


**Çapraz-kesit dönüştürücü fiber optik cisimden
yansımali sensör**

FT-00-P-MS



Uygulama

Dizayn	Çizgi kesitli dönüştürücü
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
Uygulama	Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	420
------------------------------------	-----

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	200
------------------------------------	-----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	60
Algılama ucu çeşidi	düz

**Çapraz-kesit dönüştürücülü fiber optik cisimden
yansımali sensör**

FT-00-P-MS

Algılama ucu yükseklik	[mm]	5
Algılama ucu genişlik	[mm]	15
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	20
Prob boyutları	[mm]	5 x 15 x 20
Boy	[mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	20
Fiber düzeni		□
Fiber malzemesi		Cam
Fiber başı malzemesi		Pirinç
Fiber kılıfı malzemesi		PVC

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------