


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

250

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

350

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

2730

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

750

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...60

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

47,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

E21102



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	15
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	3
Fiber düzeni	●
Çekirdek çapı [mm]	1,2
Fiber çapı [mm]	613 x 0,06
Dış çap [mm]	2,2
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M4 dişli kilit rondelalar: 4
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------