


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 Cam lens

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; OCF; OOF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

950

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

4000

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

3000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

78,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Boy [mm]

5000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

E21164



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Fiber düzeni	●
Çekirdek çapı [mm]	1
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M6, paslanmaz çelik dişli kilit rondelalar: 4
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet