


E21316



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 altıgen soket 3 mm
2 montaj aletleri için matkap deliği

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; OO50; OCF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

70

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

150

E21316



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	490
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	50
Algılama ucu çeşidi	dirsek
Algılama ucu vida dişi	M6
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	2
Fiber düzeni	⦿
Çekirdek çapı [mm]	1
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PE
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6 dişli kilit rondelalar: 2
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici: E20600
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet