


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Robotik uygulamalarındaki uygulamalarda bükülmeye dirençli tasarım; Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; OO50; OCF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

10

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

30

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

180

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

30,6

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

23

Boy [mm]

2000

E21322



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Minimum bükölme yarıçapı [mm]	5
Fiber düzeni	☹
Çekirdek çapı [mm]	4 x 0,25
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PE
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M4
	dişli kilit rondelalar: 2
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet