


Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 1900



1 iç çapı Ø 5mm

Ürün özellikleri

Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Dizayn	58 mm senkron flanş ve 6 mm milli enkoderler için
--------	---

Doğruluk / sapma

Doğruluk	± 0,02 % FSO
Tekrarlanabilirlik	± 0,006 % FSO

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Depo nemi [%]	5...95; (yoğuşmasız)

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Titreşim dayanımı	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	598,5
-------------	-------

E61439



Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 1900

Tepe flanş çapı	[mm]	58		
Malzemeler		Gövde: Alüminyum; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı		
Mil tasarımı		yarı mil		
Mil çapı	[mm]	6		
Maks. ölçme uzunluğu	[mm]	1900		
Tel makarası çevresi	[mm]	150		
Tel çapı	[mm]	0,45		
Tel bağlantısı		5,5; (iç çapı)		
Tel özellikleri		tel yerdeğişimi maks. hızı	[m /s]	2
		maks. tel ivmesi	[g]	12
		maks. uzatma kuvveti	[N]	5
		min. geri çekilme gücü	[N]	3,5
Sabitleme parçası		Senkro flanş		
Açıklamalar				
Paket miktarı		1 adet		

E61439



Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 1900

şemalar ve grafikler

Kurulum talimatları

