




Y-bağlantı kablosu

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



A - giriş kablosu gri
C:
B - octavis kablosu siyah
C:



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	64,7
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi		FKM
Port dağıtım kutusu sayısı		2
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet

Y-bağlantı kablosu

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 2 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Notlar


Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş C

Bağlantı



Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm






Y-bağlantı kablosu

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Elektriksel bağlantı - Soket A

Kablo: 0,25 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1mm)

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı - Soket B

Kablo: 0,25 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

