


E61440



Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 2400



1 kanca

Ürün özellikleri

Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Dizayn	58 mm senkron flanş ve 6 mm milli enkoderler için
--------	---

Doğruluk / sapma

Doğruluk	$\pm 0,1$ % FSO
Tekrarlanabilirlik	$\pm 0,04$ % FSO

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-20...80
Depo nemi [%]	5...95; (yoğuşmasız)

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Titreşim dayanımı	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	598,5
Tepe flanş çapı [mm]	58

E61440



Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 2400

Malzemeler	Gövde: PA; tel: paslanmaz çelik poliamid kaplamalı		
Mil tasarımı	yarı mil		
Mil çapı [mm]	6		
Maks. ölçme uzunluğu [mm]	2400		
Tel makarası çevresi [mm]	150,8		
Tel çapı [mm]	0,45		
Tel bağlantısı	kanca		
Tel özellikleri	tel yerdeğişimi maks. hızı	[m /s]	1
	maks. tel ivmesi	[g]	5
	maks. uzatma kuvveti	[N]	7
	min. geri çekilme gücü	[N]	1
Sabitleme parçası	Senkro flanş		

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

şemalar ve grafikler

Kurulum talimatları

