


E61443



Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 10000



1 iç çapı 20,2 mm Ø

Ürün özellikleri

Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Dizayn	58 mm senkron flanş ve 6 mm millli enkoderler için
--------	--

Doğruluk / sapma

Doğruluk	± 0,01 % FSO
Tekrarlanabilirlik	± 0,001 % FSO

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...80

Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 10000

Depo nemi	[%]	5...95; (yoğuşmasız)
-----------	-----	----------------------

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Titreşim dayanımı	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	3510,8
Boyutlar	[mm]	115 x 168,7 x 115
Tepe flanş çapı	[mm]	58
Malzemeler	Gövde: Alüminyum eloksallı; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı	
Mil tasarımı	yarı mil	
Mil çapı	[mm]	6
Maks. ölçme uzunluğu	[mm]	10000
Tel makarası çevresi	[mm]	315
Tel çapı	[mm]	1
Tel bağlantısı	20,2; (iç çapı)	
Tel özellikleri	tel yerdeğişimi maks. hızı	[m /s] 2
	maks. tel ivmesi	[g] 6
	maks. uzatma kuvveti	[N] 21
	min. geri çekilme gücü	[N] 8
Sabitleme parçası	Senkro flanş	


Aksesuarlar

Parçalar	Vidalar: 3 x M4
	silindir vidalar: 4 x M4
	Rondelalar
	Senkro flanş
	Enkoderler için bağlantı parçaları

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Şemalar ve grafikler



Kurulum talimatları