


Y-bağlantı kablosu

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Koruma sınıfı

II

Maks. akım yükü toplamı

[A]

4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...90

**Y-bağlantı kablosu**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-20...90
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depo nemi	[%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar		1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma		IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	1022,5
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Conta malzemesi		FKM

Açıklamalar

Notlar	Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı	1 adet

Y-bağlantı kablosu


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: M12; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Conta: FKM

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: M12; Kalıplı gövde: TPU, turuncu



Y-bağlantı kablosu

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

şemalar ve grafikler



Gerilim oranı azalması $I_{maks} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]