




RFID etiket

ID-TAG/51x51/06



Uygulama

Uygulama	Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C]	-55...240

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı [MHz]	13,56
Bellek boyutu [bit]	896
Hafıza tipi	EEPROM
Çip tipi	ICODE SLIX
Blok sayısı	28
Blok alanı [Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte]	8
RFID standardı	ISO 15693

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-55...240
Çalışma sıcaklığı hakkında	1,5 h 185 °C 1 h 200 °C 0,75 h 220 °C 0,5 h 240 °C maksimum çalışma sıcaklığında maksimum bekleme süresi
Koruma	IP 68

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radyo onayı	ISO 15693	

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	297,85
Montaj şekli	Metal ve metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme: ara parça E80401; bir yüzeye yapıştırarak)
Boyutlar [mm]	51 x 6,5 x 51
Malzemeler	PPS



RFID etiket

ID-TAG/51x51/06

Açıklamalar

Paket miktarı

10 adet

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

metale monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90