


# E80341



## RFID etiket

ID-TAG/47X10.0/06



### Uygulama

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı (aktif)  | [°C] | -25...85 |
| En yüksek sıcaklık (pasif) | [°C] | 110      |

### Elektriksel özellikleri

|                                                                |        |            |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Çalışma frekansı                                               | [MHz]  | 13,56      |
| Bellek boyutu                                                  | [bit]  | 896        |
| Hafıza tipi                                                    |        | EEPROM     |
| Çip tipi                                                       |        | ICODE SLIX |
| Blok sayısı                                                    |        | 28         |
| Blok alanı                                                     | [Byte] | 4          |
| Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) | [Byte] | 8          |
| RFID standardı                                                 |        | ISO 15693  |
| Maks. okuma döngüsü                                            |        | sınırsız   |
| Maks. yazma döngüsü                                            |        | 100000     |

### Çalışma Koşulları

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Çalışma sıcaklığı  | [°C] | -25...85  |
| Depolama sıcaklığı | [°C] | -40...110 |
| Koruma             |      | IP 68     |

### Testler / Onaylar

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Şok dayanımı      | DIN IEC 68-2-27 | 40 g 18 ms        |
| Titreşim dayanımı | DIN IEC 68-2-6  | 10 g 10...2000 Hz |
| Radio onayı       |                 | ISO 15693         |

### Mekanik özellikleri

|              |      |                                                                                       |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık      | [g]  | 186,1                                                                                 |
| Montaj şekli |      | Metal ve metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak) |
| Boyutlar     | [mm] | Ø 47 / L = 10                                                                         |
| Malzemeler   |      | PU                                                                                    |

### Açıklamalar

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| Paket miktarı |  | 10 adet |
|---------------|--|---------|



## RFID etiket

ID-TAG/47X10.0/06

### Diğer veriler

#### Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 5   |
| ANT411 / DTI411                            | 15  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | -   |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 4   |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 70  |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 25  |
| ANT600 / DTI600                            | 120 |

#### metale monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ANT410 / DTI410                            | -  |
| ANT411 / DTI411                            | -  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | -  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 35 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 10 |
| ANT600 / DTI600                            | -  |