


E80348



RFID etiket

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID-TAG
2 etiket (tag) pozisyonu belirleyici antenin ortası



Uygulama

Uygulama	Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C]	-25...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C]	90

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı [MHz]	13,56
Bellek boyutu [bit]	896
Hafıza tipi	EEPROM
Çip tipi	Vigo
Blok sayısı	28
Blok alanı [Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte]	8
RFID standardı	ISO 15693
Maks. okuma döngüsü	sınırsız
Maks. yazma döngüsü	100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...90
Koruma	IP 67



RFID etiket

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radyo onayı	ISO 15693	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	10	
Gövde	İş parçası taşıyıcıları için Tag sabitleyici	
Montaj şekli	Metal ve metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak)	
Boyutlar [mm]	18 x 33 x 16,9	
Malzemeler	PBT turuncu; PA siyah	
Aksesuarlar		
Parçalar		
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Diğer veriler		
metale monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)		
ANT410 / DTI410	4	
ANT411 / DTI411	5	
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-	
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10	
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5	
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15	
ANT513 / DTI513 / DTC510	20	
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5	
ANT600 / DTI600	15	