




RFID etiket

ID-TAG/20X3/06-16KBit



Uygulama

Uygulama	Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C]	-25...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C]	85

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı [MHz]	13,56
Bellek boyutu [bit]	16000
Hafıza tipi	FRAM
Çip tipi	MB89R118C
Blok sayısı	250
Blok alanı [Byte]	8
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte]	8
RFID standardı	ISO 15693
Maks. okuma döngüsü	sınırsız
Maks. yazma döngüsü	sınırsız

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 68

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	9,3
Boyutlar [mm]	Ø 20 / L = 3
Malzemeler	PPA

Açıklamalar

Paket miktarı	5 adet
---------------	--------

E80349



RFID etiket

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-