




Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----


Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 67; IP 68



Dağıtım kutusu


ZDO6H057MSS0005H09

Testler / Onaylar		
UL onayı	Enclosure type	Type 1
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	530,6
Boyutlar	[mm]	22 x 54 x 100
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		6
Konektör tipi		M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	6 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	Koruma kapakları: 2	
	etiketler: 6	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler		
Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm		
		

Dağıtım kutusu

ZDO6H057MSS0005H09

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GN/YE =	yeşil
GY =	yeşil/sarı
PK =	gri
RD =	pembe
WH =	kırmızı
YE =	beyaz
	sarı