




Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H11

Koruma	IP 67; IP 68
--------	--------------

Testler / Onaylar

UL onayı	Enclosure type	Type 1
----------	----------------	--------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	683,5
Boyutlar	[mm]	22 x 54 x 127
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.

Aksesuarlar

Parçalar	Koruma kapakları: 2
	etiketler: 8

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm





Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H11

Bağlantı

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı