


Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H19



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12


Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-5...60



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H19

Koruma		IP 67; IP 68	
Testler / Onaylar			
UL onayı		Enclosure type	Type 1
Mekanik özellikleri			
Ağırlık	[g]	906,5	
Boyutlar	[mm]	22 x 54 x 127	
Malzemeler		PA	
Kalıp-gövde malzemesi		PA	
Port dağıtım kutusu sayısı		8	
Konektör tipi		M12	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı	
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s	
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.	
	Burulma zorlaması	± 30 °/m	
Aksesuarlar			
Parçalar	Koruma kapakları: 2 etiketler: 8		
Açıklamalar			
Paket miktarı	1 adet		
Elektriksel bağlantı			
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)			
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler			
Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm			
			



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H19

Bağlantı

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı