


EVC541



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0002K04



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75 °C
Koruma	IP 65; IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	99,6
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet

Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0002K04

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	≥ 2 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm, ekranlı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm;
Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı




BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz

Soketli bağlantı kablosu


ADOAH040MSS0002K04

şemalar ve grafikler

Ekranlama özellikleri



x Frekans (MHz)
y Ekranlama özellikleri (dB)
e göre DIN EN 60512-23-3



Gerilim oranı azalması $I_{maks} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Çalışma sıcaklığı [°C]
Y Akım [A]