


Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSJ0005H10



Uygulama

Sistem

Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	6

Çıkışlar

Elektriksel yapı

NPN

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]


-25...80



Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSJ0005H10


Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	516
Malzemeler		PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M8
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	DIN ray adaptörü:, E73007	
	Koruma kapağı: M8, E73005	
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler		
Soketli: 8 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı		



Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSJ0005H10

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı