


Eğim sensörü

R360/INCLINOMETER/4-20mA



Ürün özellikleri

Ölçülen eksenlerin sayısı	1
Açısal aralık [°]	± 20

Uygulama

Fonksiyon prensibi	statik
--------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	11...15 DC
Akım tüketimi [mA]	< 35
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Çıkış sinyali	analog sinyal
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	4...20
Maks. Yük [Ω]	400
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçülen eksenlerin sayısı	1
Açısal aralık [°]	± 20

Doğruluk / sapma

Doğruluk [°]	<±7; (sıfır nokta hatası cihaz ± 4° ayarlanarak giderilebilir)
Tekrarlanabilirlik [°]	0,1

EC2060



Eğim sensörü

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-30...85
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	991
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	189,9
Boyutlar	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Malzemeler		Gövde: PPO
Sıkıştırma torku	[Nm]	1,8
Montaj yönü		Dikey
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,2 m		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		
1	L+	
2	kullanılmıyor	
3	L-	
4	Analog çıkış	

EC2060




Eğim sensörü

R360/INCLINOMETER/4-20mA

şemalar ve grafikler

ölçme ve kurulum doğrultusu



dikey kurulum pozisyonu / z-ekseni etrafında dönme