


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet
Boya ile uyumlu	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. giriş gücü [mW]	grup II: 1000; grup III: 1000
Maks. akım yükü toplamı [A]	1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Çalışma sıcaklığı hakkında	tehlikeli alanlarda kullanmak için: ünite işaretine uygun ortam sıcaklığı
Koruma	IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K)

Testler / Onaylar

Onay	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX onaylı	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

ENC07A



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans	[nF]	0,2
Maks. dahili indüktans	[μH]	4

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	108,5
Boyutlar	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Malzemeler		Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Açıklamalar	Tehlikeli alanlarda güvenli kullanım için özel koşullar gereklidir. Kullanma talimatlarındaki ilgili notlara uyulması gerekir (Ex koruma ile ilgili bölüm).
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mavi, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz