


Y-bağlantı kablosu

YDSGHDA0MSS0002HDASTGH030MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 24 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	172,8
Kalıp-gövde malzemesi	TPU / TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi	FKM
Konektör tipi	M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı
	ilerleme hızı
	Bükülme sayısı
	Burulma zorlaması

min. 10 x kablo çapı
Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

> 5 Mio.

± 180 °/m

Y-bağlantı kablosu

YDSGHDA0MSS0002HDASTGH030MSS

Açıklamalar

Notlar


Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!

Paket miktarı

1 adet


Elektriksel bağlantı - fiş C

Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Tırtırlı somun, Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!



Elektriksel bağlantı

Bağlantı




Y-bağlantı kablosu

YDSGHDA0MSS0002HDASTGH030MSS

Elektriksel bağlantı - Soket A

Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!




Elektriksel bağlantı - soket A

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - fiş B

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!



Şemalar ve grafikler



Gerilim oranı azalması Imaks * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]