


Y-bağlantı kablosu

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	30 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	186,5
Kalıp-gövde malzemesi	TPU / TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi	Viton
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 5 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

Y-bağlantı kablosu

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Açıklamalar

Notlar


Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş C


Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!



Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Y-bağlantı kablosu

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS


Elektriksel bağlantı - Soket A

Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: Viton; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!




Elektriksel bağlantı - fiş B

Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!



Şemalar ve grafikler

Gerilim oranı azalması $I_{maks} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]