


# EVC814



## Kablolanabilir soket

SDOGH050MSSFKPG



### Uygulama

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                  |

### Elektriksel özellikleri

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 60 AC/DC    |
| Koruma sınıfı               | II            |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |

### Çalışma Koşulları

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                       | -25...90                    |
| Depolama sıcaklığı [°C]                                      | -25...55                    |
| Depo nemi [%]                                                | 10...100                    |
| Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Koruma                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 42,6                    |
| Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6                  |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Conta malzemesi       | FKM                     |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Kablolanabilir soket


SDOGH050MSSFKPG

### Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Kablo kılıfı: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!



### Bağlantı



BN = Kablo renkleri  
kahve rengi  
WH = beyaz  
BU = mavi  
BK = siyah  
GY = gri  
Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre