


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSS0005K05



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Toplam yük akımı (UL) [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75
Koruma	IP 65; IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	212,8
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet

EVC548



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSS0005K05

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

≥ 2 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet


Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm;

Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
WH =	beyaz




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSS0005K05

Şemalar ve grafikler

Ekranlama özellikleri



x Frekans (MHz)

y Ekranlama özellikleri (dB)

e göre DIN EN 60512-23-3