


Bağlantı kablosu

VSTAN040MSS0005K04STAN040MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	30 AC / 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Koruma	IP 65; IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	383
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 3 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

Bağlantı kablosu

VSTAN040MSS0005K04STAN040MSS

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

